



## Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 10/16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

#### Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

### Tehnički opis

najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Stezni raspon	1 - 10 mm
Tip	10/16
Duljina glave svrdla zatvorena	77 mm
Konus stezne glave	B 16
Vanjski Ø	42,8 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S2
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zupčanim vijencem