



Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa Extra RV plastična izvedba, tip: 10-3/8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Glava za bušenje sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
- Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kut za dodatno stezanje.
- Dobra koncentričnost.
- Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Opremljeno zaštitom od prevrtanja.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 10 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	60,9 mm
maksimalna snaga stroja	550 W
Tip	10-3/8
Vanjski Ø	42,7 mm
Prihvat	3/8-24 col
Duljina glave svrdla otvorena	55 mm
Radijalna blokada	da

Vrsta proizvoda

Bušaća glava sa zaštitom