

**HOLEX****ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 25, nazivni stezni Ø d:  
4mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308962 4      |
| GTIN           | 4045197645074 |
| Razred artikla | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

**Tehnički opis**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 4 mm            |
| Prihvat            | ER 25           |
| Standard           | ISO 15488-A     |
| Točnost rotacije   | ≤ 10 µm         |
| Tip                | 429 E           |
| Vanjski Ø D        | 26 mm           |
| Ukupna duljina     | 34 mm           |
| Vrsta proizvoda    | Stezna kliješta |

