

**Držac za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d₁: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303045 27
GTIN	4250122616306
Razred artikla	36E

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške su brunirane.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Ø trna d ₁	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	58 mm
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni ključ za trn Ø 27 mm	309840 27
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50