

HOLEX**ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16, nazivni stezni Ø d:
9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308922 9
GTIN	4045197645043
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	425 E
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

