



Držac za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303045 32
GTIN	4250122616320
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške su brunirane.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Ø trna d ₁	32 mm
Vanjski Ø D	78 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2

Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50