

**HOLEX****ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 16, nazivni stezni Ø d:  
10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308922 10
GTIN	4045197645050
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	10 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	425 E
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

