

HOLEX**ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 25, nazivni stezni Ø d:
9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308962 9
GTIN	4045197645128
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	429 E
Vanjski Ø D	26 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

