

Garant**HSK cijev za rashladno sredstvo, za HSK: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309880 80
GTIN	4045197273949
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Posebno O-prstenje do 120 bar, pokretljivost od $\pm 1^\circ$, polirano, s 2 brtve.

Brtve Viton® otporne su na rashladnu tekućinu.

- Polirana površina, kaljena i obrađena postupkom posmeđivanja.
- Dva polirana prijelazna radijusa.
- Potpuna pokretljivost zahvaljujući dvama o-prstenima.
- Kaljene navojne čahure s valjanim, stlačenim vanjskim navojima.

Opis:

HSK-cijev za rashladno sredstvo – mali element s velikim učinkom! Za do nekoliko tisuća zamjena alata dnevno važno je osigurati čisto i prije svega sigurno sučelje između cijevi za rashladno sredstvo i brtve strojnog vretena.

Odgovara:

HSK prihvati alata.

Tehnički opis

Navoj M	M20×1,5
prikladno za prihvati	HSK 80
Ø D	14 mm
Ukupna duljina	39,5 mm
maksimalni tlak	120 bar

Pokretljivost kutnika	±1 stupanj
Obrada površine	polirano
Vrsta proizvoda	Cijev za rashladno sredstvo

Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 80	309890 80
--	-----------