

Prsten trna za glodače glave, uski, unutarnji \varnothing ×debljina b1: 32X0,05mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 309920 32X0,05 |
| GTIN | 4045197306913 |
| Razred artikla | 37D |

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Rezani iz kaljenog čelika. Odstupanje od širine b1 i njezine paralelnosti ovisi o toleranciji poluproizvoda prema DIN 1544.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Debljina b ₁ | 0,05 mm |
| Vanjski \varnothing | 45 mm |
| Unutarnji \varnothing | 32 mm |
| Izvedba | uski |
| Standard | DIN 2084 |
| Vrsta proizvoda | Distancirani prsten |