

Prsten trna za glodače glave, uski, unutarnji \varnothing ×debljina b1: 16X0,3mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309920 16X0,3
GTIN	4045197306678
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Rezani iz kaljenog čelika. Odstupanje od širine b1 i njezine paralelnosti ovisi o toleranciji poluproizvoda prema DIN 1544.

Tehnički opis

Debljina b ₁	0,3 mm
Vanjski \varnothing	25 mm
Unutarnji \varnothing	16 mm
Izvedba	uski
Standard	DIN 2084
Vrsta proizvoda	Distancirani prsten