

HOLEX**ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309002 20 |
| GTIN | 4045197645371 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 20 mm |
| Prihvat | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 469 E |
| Vanjski Ø D | 33 mm |
| Ukupna duljina | 40 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |

