

**3M****Ljepljiva traka od PVC-a, boja: ORANGE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**3M™ 764i** može se koristiti u područjima primjene koja nisu kritična, primjerice za označavanje u boji i povezivanje. Otporan je na koroziju, fleksibilan, otporan na trošenje, savitljiv, jednostavno se postavlja i otporan je na tekućine.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

Debljina	0,125 mm
Oznaka proizvođača	764i
širina	50 mm

Duljina	33 m
Boja	naranc.###HOV001168
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Sposobnost širenja	180 %
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	otporan na koroziju
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	glatko
Materijal nosača	PVC folija
postojanost na temperaturi do	29 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
ljepilo	Prirodni kaučuk
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vlačna čvrstoća	2,28 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,21 N/mm
Primjena	Označavanje
Primjena	Zatvaranje
Primjena	Vežanje
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Vrsta proizvoda	Selotejp