

HOLEX**ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d:
14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309002 14
GTIN	4045197645319
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	14 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	33 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

