



Zahvatna pločica desno, Ø radnog područja: 64-126 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327640 64-126
GTIN	4019208019871
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s izmjenjivim ozubljenjem/pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 63 mm

Vanjski Ø B: 63 mm

Duljina: 24 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 16 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø B	63 mm
Duljina	24 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	16 mm
Ø kružnice A	63 mm
Ø radnog područja	64 - 126 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik