

**Prsten trna za glodače glave, široki, unutarnji  $\varnothing$ ×debljina b1: 16X20mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309930 16X20  |
| GTIN           | 4045197307170 |
| Razred artikla | 37D           |

**Opis****Izvedba:**

2,0 – širina 60 mm. Od čelika za cementiranje, kaljenog. Vanjski  $\varnothing$  brušen, ravne površine lepane. Dopusšteno odstupanje paralelnosti kod širine iznosi IT 3, odnosi se na provrt d1. Tolerancija širine prstena  $\pm 0,1$  mm.

**Tehnički opis**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Debljina b <sub>1</sub> | 20 mm               |
| Vanjski $\varnothing$   | 27 mm               |
| Unutarnji $\varnothing$ | 16 mm               |
| Izvedba                 | široki              |
| Standard                | DIN 2084            |
| Vrsta proizvoda         | Distancirani prsten |