

Prsten trna za glodače glave, široki, unutarnji \emptyset ×debljina b1: 40X20mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309930 40X20
GTIN	4045197307507
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

2,0 – širina 60 mm. Od čelika za cementiranje, kaljenog. Vanjski \emptyset brušen, ravne površine lepane. Dopusšteno odstupanje paralelnosti kod širine iznosi IT 3, odnosi se na provrt d1. Tolerancija širine prstena $\pm 0,1$ mm.

Tehnički opis

Debljina b ₁	20 mm
Vanjski \emptyset	55 mm
Unutarnji \emptyset	40 mm
Izvedba	široki
Standard	DIN 2084
Vrsta proizvoda	Distancirani prsten