

Garant**Weldon stezna glava, HSK-F 63 kratko, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304306 16
GTIN	4045197584885
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT:
Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napomena:

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------