



## Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 160 mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 310500 160    |
| GTIN           | 4019208026190 |
| Razred artikla | 36R           |

### Opis

#### Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

#### Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju a zatim steznoj glavi.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Dio isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 314000 – 315200. **Zaštita od odvojenih čestica** vidi art. 312800.

**Napomena:**

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110 – 313140.

Šifra boje za pribor: Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 42 mm

Visine bez čeljusti H<sub>1</sub>: 65 mm

visina s čeljustima H<sub>2</sub>: 91 mm

Ø za centriranje B: 125 mm

Dubina centriranja C: 4 mm

Četverokutni ključ K: 10 mm

## Tehnički opis

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Dubina centriranja C               | 4 mm   |
| Prolaz E                           | 42 mm  |
| maksimalan broj okretaja           | 4600 min <sup>-1</sup>                             |
| Vanjski Ø A                        | 160 mm   |
| visina s čeljustima H <sub>2</sub> | 91 mm  |
| Težina                             | 8,2 kg   |
| Visine bez čeljusti H <sub>1</sub> | 65 mm  |
| Četverokutni ključ K               | 10 mm  |
| Ø za centriranje B                 | 125 mm   |
| Standard                           | DIN 702-4  |
| Materijal                          | Čelik  |
| Šifra boje za pribor               | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda                    | Stezna glava sa zupčastim prstenom                 |

## Pribor

Garnitura tvrdih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160

315000 160

|   |            |
|---|------------|
| Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm             | 314600 160 |
| Garnitura mekih čeljusti, 4-dijelna za tip glave 160 mm             | 314630 160 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm | 314000 160 |
| Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160 mm             | 314620 160 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160 mm | 314020 160 |