

**Garant****Weldon stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304270 18
GTIN	4045197288448
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------