

Garant**Weldon stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304270 25
GTIN	4045197288462
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT: Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Rezervni stezni vijak 309900	25
Stezni Ø D ₁	25 mm
Vanjski Ø D	65 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309890 25
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309880 25
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 25 mm	309900 25