

**Garant****Weldon stezna glava, HSK-F 63 kratko, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304306 12
GTIN	4045197584861
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** <br>Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napomena:**

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	12
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	HSK-F 63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	F
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------