

Garant**Držac za glodače glave antivibracijski, BT 50 A = 400, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303056 22
GTIN	4045197821751
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Cilindrični oblik.**
- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**
- **Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	48 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	400 mm
Duljina klina glodalice L ₄	19 mm
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	BT 50 A = 400
Standard	DIN 6357

Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	DIN 69882-3
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža