

HAINBUCH**Stezna glava glatka, SK 42, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 6,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329910 6,5
GTIN	2050001073358
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni Ø	6,5 mm
Tvrdoća	60 HR
Površina stezanja	glatko
Stezni raspon	3 - 7,5 mm

Profil	okruglo
Duljina D (L)	47 mm
Prihvat	SK 42
Vrsta proizvoda	Stezna glava