

HAINBUCH**Stezna glava glatka, SK 42, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 22,5mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329910 22,5 |
| GTIN | 2050001073518 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---------|
| Stezni Ø | 22,5 mm |
| Površina stezanja | glatko |
| Profil | okruglo |
| Tvrdoća | 60 HR |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Stezni raspon | 3 - 7,5 mm |
| Duljina D (L) | 42 mm |
| Izvedba | skraćena ugradnja |
| Prihvat | SK 42 |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava |