

**Garant****Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304402 16
GTIN	4045197289315
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	HSK-100 kratko

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16