

**Garant****Stezna glava za Whistle Notch, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304870 18
GTIN	4045197504869
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sa zaustavnim vijkom.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

**Odlika:**

Alat se sa strane pritegne s priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnim drškom i ukošenom steznom površinom (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Alat se može aksijalno podesiti. Posebno za stezanje svrdla. Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prijehu alata.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	HSK-A 63

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-5
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------