

**Garant****Kombinirana stezna glava, uska, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304705 10
GTIN	4045197289483
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Sa steznim vijkom s kugličnim zglobovom za sustav Weldon i Whistle Notch (stezna površina s kosinom 2°).
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i 6535 oblik HB + HE.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobovom i zaustavnim vijkom.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, stezni vijak br. 309905 vel. M6 ili M8.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Vanjski Ø D	28 mm

Korisna duljina L <sub>N</sub>	67 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 63	309880 63
---	-----------