

**Garant**
**Weldon stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304335 32
GTIN	4045197289155
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** <br>Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Vanjski Ø D	72 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 32 mm	309900 32