

**Garant****Weldon stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304335 6      |
| GTIN           | 4045197289063 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:** <br>Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 6 mm             |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 160 mm           |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 6                |
| Vanjski Ø D                  | 25 mm            |
| Prihvat                      | HSK-A 63 A = 160 |
| Norma prihvata               | DIN 69893        |
| Norma prihvata               | ISO 12164-1      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata                             | DIN 69882-4                       |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

## Pribor

|  |          |
|--|----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|