

Garant**Stezna glava za Whistle Notch, HSK-A 63, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304870 20
GTIN	4045197504876
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sa zaustavnim vijkom.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Odlika:

Alat se sa strane pritegne s priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnim drškom i ukošenom steznom površinom (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Alat se može aksijalno podesiti. Posebno za stezanje svrdla. Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prijehu alata.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	20
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvat	HSK-A 63

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-5
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------