

Garant**Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304402 32
GTIN	4045197289353
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT: Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za pritezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	72 mm
Prihvat	HSK-100 kratko

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 32 mm	309900 32