

Garant**Weldon stezna glava, HSK-A 100 A = 160, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304410 6 |
| GTIN | 4045197289360 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT: Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Stezni Ø D ₁ | 6 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 6 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm |
| Vanjski Ø D | 25 mm |
| Prihvat | HSK-A 100 A = 160 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69882-4 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|