

HAINBUCH**Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 42, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 8 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329912 8
GTIN	2050001071385
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Poprečno izreckana za sirovi materijal, mali Ø.

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!

Tehnički opis

Stezni Ø	8 mm
Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Tvrdoća	60 HR

Profil	okruglo
Duljina D (L)	47 mm
Prihvat	SK 42
Vrsta proizvoda	Stezna glava