

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Ručno navojno svrdlo 6H, navoj M (×korak): M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082805 M10
GTIN	4250361208195
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

HSS ureznik za jedan prolaz u prolaznim rupama.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravlak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Napomena:

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	10,5 mm
Broj navojnih umetaka br. 082800	30
Navoj M	M10
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

