



**Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 42, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 38mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329914 38
GTIN	2050001071682
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	38 mm
Tvrdoća	60 HR
Stezni raspon	11 - 42 mm

Profil	okruglo
Površina stezanja	Poprečni i uzdužni žljebovi
Duljina D (L)	47 mm
Prihvat	SK 42
Vrsta proizvoda	Stezna glava