

Garant**Stezna glava za Whistle Notch, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304970 14 |
| GTIN | 4045197504944 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Sa zaustavnim vijkom.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Odlika:

Alat se sa strane pritegne s priteznim vijkom i straga još stegne zaustavnim vijkom. Čvrsto stezanje za rad s malo vibracija.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnim drškom i ukošenom steznom površinom (2°) prema DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Alat se može aksijalno podesiti. Posebno za stezanje svrdla. Gubitak duljine zbog dodatnog čeonog brušenja svrdla može se korigirati aksijalnim podešavanjem duljine na prijehu alata.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-----------|
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12 |
| Stezni Ø D ₁ | 14 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Vanjski Ø D | 44 mm |
| Prihvat | HSK-A 100 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | DIN 69882-5 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|