

Garant**Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 A = 160, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305435 25
GTIN	4045197289674
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
za ER stezna kliješta	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 160
Norma prihвата	DIN 69882-6

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309021
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309880 25
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25	309749 25
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mms brtvom	309022
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom	309244

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 25	309890 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mms brtvom i rashladnim kanalom	309245
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7