

Garant
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 dugačka, za veličinu ER čahura: 40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305390 40
GTIN	4045197289650
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

S Ballufchip provrtom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

za ER stezna klješta	40
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	HSK-A 63 dugačka
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309040 15
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	309040 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309040 8
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 40	309749 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309040 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309040 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309040 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309040 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309040 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309040 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309040 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309040 19
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309040 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309040 18
ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	309040 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	309040 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309040 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309040 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	309040 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309040 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309040 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309320
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309040 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	309040 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	309040 23
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17