

Garant**Stezna glava za ER čahure, HSK-A 100 dugačka, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305485 32
GTIN	4045197289728
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	HSK-A 100 dugačka
Norma prihvata	DIN 69882-6

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32	309749 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mms brtvom	309026
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mms brtvom	309284
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
	309002 4

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm

309432 12

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309001 16

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm

309002 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308981 15

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm

309002 18

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

308986 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308981 9

Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mms brtvom i rashladnim kanalom

309285

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

309000 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

309000 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm

308981 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm

308981 19

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

309001 5

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm

308986 17

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm

309002 9

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308986 16

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

309001 3

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

309002 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

309000 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

309000 16

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm

309432 9

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

309001 13

309002 10

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm

309002 3

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm

308981 11

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309001 12

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm

309001 19

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309002 8

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm

309001 20

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm

308986 13

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm

309002 11

ER stezna maticaHigh Speed za ER 32

309610 32

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

308986 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

309000 6

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm

309002 15

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm

308986 19

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308981 3

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

308981 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm

308981 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

309000 14