

**HOLEX****Stezna glava za tešku obradu, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305525 32
GTIN	4045197547019
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Malo trenje zbog igličastih ležajeva.**
- **Zaštićeno antikorozivnom prevlakom.**
- **Nepropusno za prašinu i vodu.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Moment stezanja do 900 Nm.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

Uključuje steznu maticu.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, stezne čahure br. 309566 – 309570 ili br. 309575 – 309576.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	68 / 75
Duljina izboja A-dimenzija	135 mm
Vanjski Ø steznih kliješta D	66 mm
Sila stezanja do	900 Nm

Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

## Pribor

Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 25 mm	309570 25
C ključ s kljunom za vanjski Ø matice 68/75 mm	628400 68/75
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 10 mm	309570 10
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 16 mm	309570 16
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 20 mm	309570 20
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 12 mm	309570 12
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 6 mm	309570 6
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 8 mm	309570 8
Stezna čahura za glave za tešku obradu nazivni stezni Ø d 18 mm	309570 18