

**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 16, nazivni stezni Ø d: 2,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309403 2,8
GTIN	4045197665980
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvata ureznika navoja.  
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

**Odgovara:**

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

**HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	2,8 mm
Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Vanjski Ø D	16,7 mm
Ukupna duljina	27,5 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta