

**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 25, nazivni stezni Ø d: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309411 6
GTIN	4045197666093
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	6 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4282 E
Vanjski Ø D	25,7 mm
Ukupna duljina	34 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta