

**HAINBUCH****Stezna glava glatka, SK 52, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 6mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329920 6
GTIN	2050001071750
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Glatka izvedba za finu obradu.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	6 mm
Površina stezanja	glatko
Tvrdoća	60 HR
Stezni raspon	3 - 7,5 mm

Profil	okruglo
Duljina D (L)	46 mm
Izvedba	skraćena ugradnja
Prihvat	SK 52
Vrsta proizvoda	Stezna glava