

**HOLEX****ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 25, nazivni stezni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309411 10
GTIN	4045197666062
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.  
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

**Odgovara:**

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	10 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4282 E
Vanjski Ø D	25,7 mm
Ukupna duljina	34 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta