

HAINBUCH**Stezna glava glatka, SK 52, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 39,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329920 39,5
GTIN	2050001074409
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Glatka izvedba za finu obradu.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni \emptyset stezanja prilikom narudžbe.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni \emptyset	39,5 mm
Tvrdoća	60 HR
Stezni raspon	3 - 7,5 mm
Površina stezanja	glatko

Profil	okruglo
Duljina D (L)	46 mm
Izvedba	skraćena ugradnja
Prihvat	SK 52
Vrsta proizvoda	Stezna glava