

**HAINBUCH****Stezna glava glatka, SK 52, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 40mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 329920 40     |
| GTIN           | 2050001072092 |
| Razred artikla | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

Glatka izvedba za finu obradu.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

|               |            |
|---------------|------------|
| Stezni Ø      | 40 mm      |
| Tvrdoća       | 60 HR      |
| Stezni raspon | 3 - 7,5 mm |
| Profil        | okruglo    |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Površina stezanja | glatko            |
| Duljina D (L)     | 46 mm             |
| Izvedba           | skraćena ugradnja |
| Prihvat           | SK 52             |
| Vrsta proizvoda   | Stezna glava      |