

**Garant****Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, HSK-63 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306110 27
GTIN	4045197289865
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

**Dio isporuke:**

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodalo s provrtom br. 309861.

**Napomena:**

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

**Tehnički opis**

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Duljina glodaćeg trna L <sub>3</sub> s priteznim prstenom	21 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	27
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	33 mm

Vanjski Ø D	48 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Stezni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala

## Pribor

Prsten za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309870 27
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 27 mm	309860 27