



## Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje, za tip glave: 315



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 313200 315    |
| GTIN           | 4019208023670 |
| Razred artikla | 33R           |

### Opis

#### Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu. Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Nije samo nužno za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

#### Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmi stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

### Tehnički opis

|                |        |
|----------------|--------|
| Širina kraka D | 12 mm  |
| Širina B       | 32 mm  |
| Širina utora A | 26 mm  |
| Duljina D (L)  | 125 mm |
| za tip glave   | 315 mm |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Razmak između provrta b | 54 mm  |
| odgovaraju kodu boja    | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima |
| odgovaraju kodu boja    | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima   |
| Vrsta proizvoda         | Čeljust glave s klinastom šipkom                     |