



## Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313250 315
GTIN	4019208023755
Razred artikla	33R

### Opis

#### Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu. Za pričvršćivanje na kaljene osnovne čeljusti. Primjenjive kao reverzibilne čeljusti u kombinaciji s osnovnim čeljustima.

#### Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmi stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

#### Napomena:

- **Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti valja brusiti zbog aksijalnog i radijalnog odstupanja.**

### Tehnički opis

Razmak između provrta b	54 mm
Širina B	36 mm
Duljina D (L)	107 mm
Širina utora D	12 mm
Duljina kraka A	26 mm

za tip glave	315 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom